


SSA-EB1P-02

Veiligheidstechniek – noodstopstoets

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



Technische gegevens

Type	SSA-EB1P-02
Identnr.	3042201
Functie	Noodstopdrukknop, niet verlicht
Lichtsoort	rood
Nominale isolatiespanning	250 V
Conv. thermische stroom	5 A
Nominale doorgangsweerstand	2.5 kV
Beschermingsklasse	II
Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
Elektrische aansluiting	Schroefklemmenaansluiting, afneembare schroefklemmen
Omgevingstemperatuur	-25...+55 °C
Beschermingsgraad	IP65
Tests/certificaten	
Vibratiebestendigheid	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Schokbestendigheid	15 g (11 ms)
Certificaten	CE, cULus

Kenmerken

- Noodstopknop
- Console-inbouw voor 30 mm montagegat
- 2 NC-contacten
- 40 mm actuator
- Druk- en draaimodus voor noodstop / vrijgave