



# LEDBR80X80W


## beeldverwerking – ringlicht



### Kenmerken

- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: Blauw
- voedingsvoeding: 24 VDC
- kabel, 2m

### Aansluitschema



### Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.

### Technische gegevens

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Type                                | LEDBR80X80W               |
| Identnr.                            | 3071643                   |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                           |
| Toepassingsdoel                     | Beeldverwerking           |
| Functie                             | Oppervlaklicht            |
| Lichtsoort                          | Blauw                     |
| Aslengte                            | 465...485 nm              |
| LED-levensduur (L70)                | 20000 h                   |
| Kenmerken kleur 1                   | Blauw                     |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                           |
| Bedrijfsspanning                    | 24 VDC                    |
| DC nominale bedrijfsstroom          | ≤ 250 mA                  |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 250 mA                    |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                           |
| Bouwworm                            | Rechthoekig               |
| Afmetingen                          | 87.3 x 87.3 x 35.5 mm     |
| Materiaal behuizing                 | metaal, Koolstofarm staal |
| Window material                     | acryl, helder             |
| Elektrische aansluiting             | Kabel, 2 m, PVC           |
| Aantal aders                        | 3                         |
| Omgevingstemperatuur                | 0...+50 °C                |
| Beschermingsgraad                   | IP20                      |
| <b>Tests/certificaten</b>           |                           |
| Certificaten                        | CE, cULus gelisted        |