


M18GRYPQ



LED-signaallamp – Signaallamp



Kenmerken

- LED-weergave
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M18x1
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

Aansluitschema



Functieprincipe

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik.
Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren éénsegment-LED-zuil.
Eenvoudig te lokaliseren verlichte segmenten die de operator over de staat van de toepassing informeert en leidt.
Kan maximum drie kleuren weergeven.
Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.
Geen assemblage vereist.
Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.

Technische gegevens



Type	M18GRYPQ
Identnr.	3074039
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Geel
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 25 mA
Max. stroomverbruik per kleur	25 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	schroefdraad, M18
Afmetingen	Ø 16.5 x 70.4 mm
Materiaal behuizing	metaal, Vernikkeld messing
Window material	Thermoplastic, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C

Technische gegevens



Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

SMB18A	3033200	SMB1815SF	3053279
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad		montagebeugel, PBT-zwart, voor PICO-GUARD Points	



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring