


# EA5E1200Q

## Metend lichtgordijn – zender




### Technische gegevens

Type	EA5E1200Q
Identnr.	3075430
<b>Optische Gegevens</b>	
Functie	lichtgordijn
Bedrijfsmodus	Zender
Lichtsoort	IR
Optische resolutie	5 mm
Reikwijdte	400...4000 mm
Hoogte bewakingsveld	1200 mm
Aantal stralen	240
<b>Elektrische gegevens</b>	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
Eigen stroomopname	≤ 400 mA
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 2 s
Onderdrukking mogelijk	ja
<b>Mechanische gegevens</b>	
Bouwworm	Rechthoekig, EZ-Array
Afmetingen	45.2 x 36 x 1278 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, geanodiseerd
Lens	kunststof, acryl
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP65
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, rood
Foutmelding	knipperend
<b>Tests/certificaten</b>	
Certificaten	CE

### Kenmerken

- connector M12x1, 8-polig
- hoogte 1200 mm
- Beschermingsklasse IP65
- Resolutie 5 mm
- Max. bereik 4 m
- 2 x EZA-MBK-11 bevestigingsbeugel meegeleverd
- bedrijfsspanning 12...30 VDC

### Aansluitschema



### Functieprincipe

Het metende lichtgordijn EZ-Array is ideaal voor toepassingen zoals de detectie van de grootte en van de profielen van producten tijdens de werking, de detectie van kanten en het midden, looping-controle, de detectie van gaten, het tellen van componenten e.a. Het tweedelige lichtgordijn maakt een eenvoudige inbedrijfname mogelijk. De volledige verwerkingselektronica is in de ontvangerbehuizing geïntegreerd, die d.m.v. 6 DIP-switches kan worden geconfigureerd. Voor speciale functies kan het systeem via de PC met behulp van de meegeleverde software worden ingesteld. Voor het synchroniseren


van zender en ontvanger wordt enkel de Sync-uitgang van beide elementen met elkaar verbonden.

## Toebehoren

EZA-MBK-11

3071470


montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard en cascade 14 & 30 mm



EZA-MBK-12

3071756


montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard en cascade 14 & 30 mm



EZA-MBK-20

3072587

montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard 14 & 30 mm



## Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKS8T-2/TEL	6625446	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; afgeschermd, cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	WKS8T-2/TXL	6625461	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, afgeschermd, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	RKC8T-2/TEL	6625130	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengten en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>

Afmetingen	Type	Identnr.	
	WKC8T-2/TEL	6625133	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengten en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	WKS8T-2/TEL	6625449	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; afgeschermd, cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>