



Beeldverwerking camera P3 PPROCAMCSW-P



- compacte dichte camera met geïntegreerd ringlicht
- behuizingsmateriaal aluminium
- inspectievenster uit kunststof
- beschermingsgraad IP68
- lens dient apart te worden geselecteerd
- afzonderlijke controller van het type PPROCTL... vereist
- 1/3" CMOS, 752x480 Pixel
- RGB- / HSI- kleurruimte

Aansluitschema



Functieprincipe

Het beeldverwerkingssysteem PresenceP-LUS PRO bestaat uit beide componenten: een compacte camera en verwerkingseenheid in een aparte controller. Lens, externe/interne verlichting en verbindingstekabels zijn apart te selecteren. De licentievrije software en firmware updates kunnen gratis worden gedownload via:

www.bannerengineering.com

Type	PPROCAMCSW-P
Identnr.	3077035
Cameragegevens	
Resolution	752 × 480 pixels
Lichtsoort	wit
Color temperature	5000...+8300K
DC nominale bedrijfsstroom I _e	
	≤ 550 mA
Mechanische gegevens	
Afmetingen	Ø 104 x 143.3 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Window material	acryl, helder
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP68
Tests/certificaten	
Certificaten	CE