


beeldverwerking axiaal licht LEDBO100M



- axiaal licht
- beschermingsklasse: IP40
- kleur: Blauw
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6m

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Functieprincipe

Gelijkgerichte verlichting in dezelfde lichtbaan als de camera.

Type	LEDBO100M
Identnr.	3077465
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	Blauw
Aslengte	465...485 nm
LED-levensduur (L70)	20000 h
Kenmerken kleur 1	Blauw
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 500 mA
Max. stroomverbruik per kleur	500 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, AL geanodiseerd
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 x 1, 0,6 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted