


K80LGRA1YPQ


LED-weergave – LED-lamp met toonsignaal



Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- permanente signaaltoon: 75dB
- apart aanstuurbaar
- beschermingsgraad IP50
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- connector, M12x1, 5-polig
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema



Technische gegevens


| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Type | K80LGRA1YPQ |
| Identnr. | 3078517 |
| Signaal- en weergavegegevens | |
| Toepassingsdoel | LED-lamp |
| Functie | Spot-licht |
| Lichtsoort | groen rood geel |
| Dimbaar | nee |
| Kenmerken kleur 1 | Groen, Doorlopend aan |
| Kenmerken kleur 2 | Rood |
| Kenmerken kleur 3 | Geel |
| Alarmsignaal | Continu geluid, 75 dB |
| Elektrische gegevens | |
| Bedrijfsspanning | 18...30 VDC |
| DC nominale bedrijfsstroom | ≤ 40 mA |
| Max. stroomverbruik per kleur | 40 mA |
| Max. stroomverbruik signaalzuil | 40 mA |
| Ingangstype | PNP |
| Aanspreektijd typisch | < 10 ms |
| Mechanische gegevens | |
| In cascade monteerbaar | nee |
| Bouwvorm | Hemisfeer, K80L |
| Afmetingen | 136.6 x 80.9 x 66.7 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, Zwart |
| Window material | acryl, diffuus |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1, PVC |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|--------------|
| Aantal aders | 5 |
| Omgevingstemperatuur | -20...+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |
| Tests/certificaten | |
| Certificaten | CE |

Toebehoren

SMBDX80DIN 3077161



Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20...+90 °C

Toebehoren


| Afmetingen | Type | Identnr. | |
|------------|------|----------|--|
|------------|------|----------|--|



RKC4.5T-2/TEL

6625016

Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring



WKC4.5T-2/TEL

6625028

Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring