


K30LGRXPQ


LED-weergave – Signaallamp



Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M22x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

Aansluitschema



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Type | K30LGRXPQ |
| Identnr. | 3078800 |
| Signaal- en weergavegegevens | |
| Toepassingsdoel | LED-lamp |
| Functie | Spot-licht |
| Lichtsoort | groen rood |
| Dimbaar | nee |
| Kenmerken kleur 1 | Groen, Doorlopend aan |
| Kenmerken kleur 2 | Rood |
| Bijzondere kenmerken | Wash down |
| Elektrische gegevens | |
| Bedrijfsspanning | 10...30 VDC |
| DC nominale bedrijfsstroom | ≤ 25 mA |
| Max. stroomverbruik per kleur | 25 mA |
| Ingangstype | PNP |
| Aanspreektijd typisch | < 1 ms |
| Mechanische gegevens | |
| In cascade monteerbaar | nee |
| Bouwworm | Hemisfeer, K30L |
| Afmetingen | Ø 30 x 57 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1, PVC |
| Aantal aders | 4 |
| Omgevingstemperatuur | -40...+50 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...90 % |

Technische gegevens

Beschermingsgraad IP67
IP69

Tests/certificaten

MTTF 626 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C


Certificaten CE

Toebehoren

SMB22A


3079414

montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm K30L



Toebehoren


| Afmetingen | Type | Identnr. | |
|------------|------|----------|--|
|------------|------|----------|--|



RKC4.4T-2/TEL

6625013

Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring