


# beeldverwerking spot-licht LEDWSW



- beschermingsgraad: IP67
- kleur: wit
- voedingsvoeding: 10..30 VDC
- kabel, 2m

## Aansluitschema

	BN (1) _____ +
	BU (3) _____ -
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

## Funcieprincipe

Gelijkmatige verlichting op een klein geconcentreerd punt.

Type	LEDWSW
Identnr.	3079207
<b>Signaal- en weergavegegevens</b>	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	wit
Color temperature	5000...+8300K
LED-levensduur (L70)	50000 h
Kenmerken kleur 1	Wit
Bijzondere kenmerken	Wash down
<b>Elektrische gegevens</b>	
Bedrijfsspanning $U_b$	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom $I_b$	≤ 360 mA
Max. stroomverbruik per kleur	360 mA
<b>Mechanische gegevens</b>	
Bouwworm	gladde behuizing
Afmetingen	Ø 29.5 x 95.6 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL geanodiseerd
Window material	glas, helder
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
<b>Tests/certificaten</b>	
Certificaten	CE