


WLB32C850PBQ

Lineaire ledlamp – In de metalen behuizing






Technische gegevens

Type	WLB32C850PBQ
Identnr.	3087483
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	1800 lm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	2-traps
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 2250 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 930 mA
Input power	22.32 W
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Ja
Bouwworm	Rechthoekig, WLB32
Afmetingen	884 x 31.9 x 46 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP50

Kenmerken

- Cascadeerbaar via koppeling, M12 x 1, 4-polig
- AAN/UIT-schakelaar
- Bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- Lichtlengte: 850 mm
- Lengte behuizing: 884 mm
- Kleur: Wit
- connector M12x1

Aansluitschema



Functieprincipe

LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5.000 Kelvin. Dankzij de nieuwe, zeer heldere LED-technologie is er geen verblinding. De lampen kunnen eenvoudig na elkaar worden geschakeld,

Technische gegevens


Tests/certificaten	
Schokbestendigheid	15 g (11 ms)
Certificaten	CE, UL

waarbij elke individuele LED, onafhankelijk van de andere, op 50% of 100% lichtkracht kan geschakeld of uitgeschakeld worden dankzij de geïntegreerde tuimelschakelaar. De nieuwe technologie zorgt voor een 40% hogere energie-efficiëntie dan bij vergelijkbare lampen. De robuuste lampen in metalen behuizing zijn geschikt voor verschillende toepassingen, bv. als machine- of werkplaatsverlichting. De montage gebeurt telkens met magnetische of klikbare bevestigingen.

Toebehoren


LMBWLB323090623

Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB32 inbegrepen



LMBWLB32MAG3087851

Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, voor bevestiging aan metalen oppervlakken



LMBWLB32-180S3087852

Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, draaibaar tot 180°

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL	6625206	Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 0,6 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring