


TL30FBBBBBQ
LED-signaallamp – Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik.




Technische gegevens

Type	TL30FBBBBBQ
Identnr.	3090704
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	Blauw Blauw Blauw Blauw Blauw
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Blauw, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Blauw
Kenmerken kleur 3	Blauw
Kenmerken kleur 4	Blauw
Kenmerken kleur 5	Blauw
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 18 mA
Bedrijfsspanning U_b	21...27 VAC
Max. stroomverbruik per kleur	18 mA
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)22
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Rechthoekig, TL30F
Afmetingen	204.3 x 30 x 19.1 mm

Kenmerken

- zwarte kunststofbehuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP65
- connector M12x1
- kleuren: 5x blauw (COL 1-5)
- bedrijfsspanning: 18...30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED-kleur
- Ingangen: PNP / NPN

Aansluitschema



Functieprincipe

Vlakke meerkleurige lichtzuil
Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuיל met meerdere kleuren. Eenvoudig te lokaliseren verlichte segmenten die de operator over de staat van de toepassing informeert en leidt. Kan maximum vijf kleuren weergeven. Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.
Geen assemblage vereist.
Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.


Technische gegevens

Materiaal behuizing	metaal, AL Thermoplastische kunststof, zwart
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	8
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP65
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren


SMBPVA1 3056884

Montagebeugel, voor PVA en PVD, roestvaststaal, set bestaande uit 2 beugels en schroeven



SMBPVA2 3054451

Montagebeugel, voor PVA en PVD, voor montage op 28 mm buizen, 4 beugels meegeleverd (2 per sensor)



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Aansluitkabel, M12-connector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC8T-2/TEL	6625133	Aansluitkabel, M12-connector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring