


K30L2RGB7
LED-signaallamp – Signaallamp




Technische gegevens

Type	K30L2RGB7
Identnr.	3802139
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	RGB
Dimbaar	Programmeerbaar
Kenmerken kleur 1	Rood, Doorlopend aan, 3.2 lm
Kenmerken kleur 2	Groen, 4.6 lm
Kenmerken kleur 3	Blauw, 0.7 lm
Kenmerken kleur 4	Geel, 7.1 lm
Kenmerken kleur 5	Wit, 6.9 lm
Kenmerken kleur 6	Magenta, 4.5 lm
Kenmerken kleur 7	5.3 lm
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _b	≤ 25 mA
Max. stroomverbruik per kleur	60 mA
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)22
Aanspreektijd typisch	< 250 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer, K30L
Afmetingen	Ø 30 x 44.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M22x1.5
- beschermingsgraad IP67
- In de standaardinstelling kunnen maximaal zeven kleuren conform logicatabel worden weergegeven (COL 1, COL 2, COL 3, Knip-perfunctie)
- Configureerbaar met Pro Editor, weergave van maximaal 14 kleuren, verschillende lichtanimaties, instelbare I/O-blok-compatibiliteit
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

Aansluitschema




	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

Technische gegevens

Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67 IP69
Tests/certificaten	
MTTF	626 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE

Toebehoren

SMB22A	3079414
--------	---------



montagebeugel, roestvaststaal, voor
bouwworm K30L