


VS8LEJQ

Opto-sensor – Zender-ontvanger (laserzender)




Technische gegevens

Type	VS8LEJQ
Identnr.	3803483
Optische Gegevens	
Functie	Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus	Laser-zender
Lichtsoort	rood
Golflengte	655 nm
Laserklasse	▲ 1
Reikwijdte	0...3000 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restriimpelspanning	< 10 % U _{ss}
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 20 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja / Pulserend
Ompoolbeveiliging	Ja
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 300 ms
Aanspreektijd typisch	< 0.5 ms
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, VS8
Afmetingen	14.6 x 8 x 25.7 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PUR, zwart
Lens	kunststof, PMMA
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 × 1, 0.2 m, PUR
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67

Kenmerken

- Aansluiting via 200 mm kabel, PUR met connector, M8
- Laser, klasse 1, rood
- Bedrijfsspanning: 10...30 V DC
- Laser-LED via ingang uitschakelbaar

Aansluitschema



Functieprincipe

Deze mini-optosensoren met robuuste behuizing zijn geschikt voor de detectie van kleine onderdelen in veeleisende omgevingen. De heldere en goed zichtbare lichtvlekken helpen bij de detectie van de kleinste objecten. Apparaten met blauwe zender-LED zijn ook verkrijgbaar, zoals laservarianten. De-4-polige apparaten zijn allemaal uitgerust met een Teach-ingang die naast de drukknoppen op de apparaten kan worden gebruikt voor het instellen van de sensor. Zo kan het schakelpunt worden ingesteld of het uitgangsgedrag worden geïnverteerd. Een ECOLAB-certificering voor apparaten met kabelaansluiting maakt het aanbod compleet en maakt het gebruik in kleine ruimten of in de levensmiddelenindustrie mogelijk.

Technische gegevens


Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Weergave van de functiereserve	LED
Tests/certificaten	
Certificaten	CE cULus

Toebehoren

SMBQ12A

3074341


montagebeugel; materiaal VA 1.4401, voor optosensor bouwvorm Q12



SMBQ12T

3073722

montagebeugel; materiaal VA 1.4401, voor optosensor bouwvorm Q12



SMBVS8RA

3803492



Montagebeugel, voor sensoren van de VS8-serie, haaks, roestvast staal

SMBVS8DT

3803493

Bevestigingsbeugel, kunststof, zwart, voor sensoren van de VS8-serie

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	PKG4M-2/TXL	6625553	aansluitkabel, M8-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	PKW4M-2/TXL	6625559	aansluitkabel, M8-connector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com