

SI-RFA-DM2

Veiligheidstechniek – IO-Link diagnosemodule

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



Technische gegevens

Type	SI-RFA-DM2
Identnr.	3806413
Functie	IO-Link diagnosemodule
Bedrijfsspanning	19.2...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 50 mA
Eigen stroomopname	≤ 15 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Communicatieprotocol	IO-Link
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, PNP
IO-Link	
IO-Link specificatie	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Processdatabreedte	16 bit
Frametype	Type_2_2
Maximum cable length	20 m
In SIDI GSDML inbegrepen	Nee
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	121.1 x 22.8 x 107 mm
Materiaal behuizing	Glasvezelversterkt polyamide, zwart
Elektrische aansluiting	Kabel met connector
Omgevingstemperatuur	0...+60 °C
Opslagtemperatuur	0...+60 °C
Beschermingsgraad	IP67
Bijzondere kenmerken	IO-Link
Tests/certificaten	

Kenmerken

- Diagnosemodule voor veiligheidsschakelaars met ISD-functionaliteit
- 1x diagnose-ingang
- Levering van uitgebreide diagnose-informatie
- Opvragen van de diagnose-informatie via IO-Link of USB-interface