

STP-M12D-415

Verlengkabel – Ethernet-kabel

Keine Maßzeichnung
vorhanden!

No drawing available!

Kenmerken

- M12 × 1-contraconnector, recht, 4-polig, D-gecodeerd
- Greep: PUR, zwart
- Koppelmoer: vernikkeld messing
- RJ45-connector, 8-polig
- Vergulde contacten, 8 × 24 AWG
- Kabeldiameter: 6,20 mm
- Kabelmantel: PUR, groen
- Beschermingsklasse IP67
- Temperatuurbereik: -40 °C...+70 °C
- Nominale spanning: 50 VDC/VAC
- Stroombelastbaarheid: 2 A
- Afgeschermd
- Kabellengte: 4,57 m

Technische gegevens

Type	STP-M12D-415
Identnr.	3806415
Elektrische aansluiting	4.57 m