

SSA-ISD-TCA

Veiligheidstechniek – T-adapter

Voor ISD-cascademontage

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



Technische gegevens

Type	SSA-ISD-TCA
Identnr.	3809537
Bedrijfsspanning	19.2...27.6 VDC
Eigen stroomopname	≥ 60 mA
Eigen stroomopname	≤ 75 mA
Communicatieprotocol	ISD
Uitgangsfunctie	2 x N.C., potentiaalvrij
Nominale isolatiespanning	75 V
Nominale doorgangsweerstand	0.5 kV
Aanspreektijd typisch	< 40 ms
Afmetingen	45 x 45 x 17 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PVC, zwart
In cascade monteerbaar	ja
Elektrische aansluiting	Connector, M12, 30 m
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-25...+55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	85...45 %
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
PL volgens ISO 13849-1:2008	e
Categorie volgens ISO 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 jaar
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging	laag

Kenmerken

- T-adapter voor ISD-cascademontage
- Verbindt een niet-compatibel ISD-apparaat in een bestaande ISD-cascade
- Ingang: Standaard veiligheidsschakelaar met twee NC-contacten
- Maximaal 32 apparaten in een cascade-schakeling
- 1x diagnose-ingang
- Levering van uitgebreide diagnose-informatie
- LED-indicatoren voor ingangssignaal en ISD-status