


VE200G1C
Barcodelezer — slimme camera



Technische gegevens

Type	VE200G1C
Identnr.	3810267
Cameragegevens	
Functie	Barcodelezer - slimme camera
Resolution	752 × 480 pixels
Pixelgrootte	5.3 µm
Frame rate	60 fps
Belichtingstijd	0.02...500 ms
Intern geheugen	500 MB
Aantal inspecties	≤ 999
Objectief	C-Mount
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _e	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _e	≤ 400 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Communicatieprotocol	EtherNet/IP Modbus TCP PROFINET
Uitgangsfunctie	Ingang/uitgang programmeerbaar, 5 x PNP / NPN, optisch ontkoppeld
Weergave operationele status	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel
Foutmelding	LED, Rood
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, VE
Afmetingen	88 x 67 x 41.4 mm
Materiaal behuizing	aluminium, AL


Kenmerken

- Hulpmiddelen voor beeldverwerking: functies voor grijswaarden, objecten, randen en positionering; detectie van patronen, blob, smet en kraal
- Identificatietools: automatisch inleren, maximum aantal barcodes, 1D-barcodes, 2D-barcodes, post-barcodes, kwaliteitsbeoordeling
- Analysetools: wiskundige bewerkingen en meetfunctie
- Vision beheerssoftware met intuïtieve gebruikersinterface
- 1/1.8" CMOS, 0.3 MP beeldsensor
- 2-regelige, 8-segment LCD display met verzonken drukknoppen
- 5 x PNP/NPN, ingang / uitgang
- externe triggeringang
- aansluiting voor externe belichting
- ondersteunt Ethernet protocol voor PROFINET, EtherNet/IP en Modbus TCP.
- Beschermingsklasse IP20, IP67 met objectiefafdekking (afzonderlijk verkrijgbaar)
- C-mount objectief (afzonderlijk verkrijgbaar)

Aansluitschema

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, 12-draads
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP20 IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE-, cULus-gecertificeerd




Functieprincipe

De VE smart-camera heeft een 0.3 megapixel CMOS beeldsensor en combineert de eenvoudige bediening en parametriering (zoals bij de iVu) met de krachtige complexiteit en multifunctionaliteit (zoals bij de PresensePlus P4) van een beeldverwerkingssysteem. De vision-manager-software is een intuïtieve gebruikersinterface en bevat een veelvoud aan verwerkingsmogelijkheden met grote flexibiliteit bij de uitvoering en verwerking van inspecties, alsook de mogelijkheid om met behulp van een emulator inspecties in het kader van een applicatie-analyse te simuleren.

Toebehoren


SMBVEMP	3800293
---------	---------

Montageplaat



SMBVERA	3097185
---------	---------


bevestigingsklem monteerbaar rechterzijde



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	MQDC2S-1206	3011420	Voeding, M12 × 1 contraconnector, 12-polig, kabellengte: 1,83 m



Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKS12T-2/TXL	6626917	Aansluitkabel, M12 contraconnector, recht, 12-polig, afscherming op koppelingsmoer; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring
	RSS RJ45S 841-2M	U8626-2	Verlengkabel voor industrieel ethernet, M12-connector naar RJ45-connector, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, groen, afgeschermd, litzedraad, getwist paar