



SG-TL70B-G  
LED-signaallamp – modulaire signaalzuil  
kleursegment



Technische gegevens


|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Type                            | SG-TL70B-G                |
| Identnr.                        | 3814492                   |
| Signaal- en weergavegegevens    |                           |
| Toepassingsdoel                 | LED-lamp                  |
| Functie                         | Signaalzuil               |
| Lichtsoort                      | groen                     |
| Aslengte                        | 525 nm                    |
| Luminous flux lumen             | 92 lm                     |
| LED-levensduur (L70)            | 50000 h                   |
| Dimbaar                         | Nee                       |
| Elektrische gegevens            |                           |
| Bedrijfsspanning U <sub>s</sub> | 12...30 VDC               |
| Aanspreektijd typisch           | < 180 ms                  |
| Mechanische gegevens            |                           |
| In cascade monteerbaar          | Nee                       |
| Bouwworm                        | cilindervormig/glad, TL70 |
| Afmetingen                      | Ø 70 x 50 mm              |
| Materiaal behuizing             | Kunststof, PC             |
| Window material                 | kunststof, diffuus        |
| Omgevingstemperatuur            | -40...+50 °C              |
| Beschermingsgraad               | IP65                      |
| Tests/certificaten              |                           |
| Certificaten                    | CE, UL gelisted           |

Kenmerken

- Zwarte kunststof behuizing
- Beschermingsklasse IP65 (gemonteerd)
- kleuren: groen
- programmeerbaar tussen continu- en knip-perfunctie
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- Ingangen: PNP / NPN

Functieprincipe

De modulaire lichtzuil biedt een groot aantal varianten alsook een eenvoudige montage in een robuust design. Elke signaalzuil kan uit maximaal vijf kleurelementen en naar keuze een alarm worden samengesteld. Alle segmenten zijn configureerbaar via DIP-switch. Er zijn 5 kleuren blauw (B), groen (G), rood (R), geel (Y) en wit (W), die in willekeurige combinatie kunnen worden gebruikt. De positie van de segmenten kan achteraf worden gewijzigd, bovendien zijn de elementen uitbreidbaar. De betreffende aansluiting wordt via de basismodule gekozen.



Toebehoren

| Afmetingen                                                                          | Type      | Identnr. |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | B-TL70-5  | 3092223  | TL70 basismodule, zwart, kabel, 5-polig, 2 m, aansluiting van 4 segmenten mogelijk         |
|  | B-TL70-8  | 3092224  | TL70 basismodule, zwart, kabel, 8-polig, 2 m, aansluiting van 6 segmenten mogelijk         |
|  | B-TL70-Q5 | 3092226  | TL70 basismodule, zwart, connector, 5-polig, M12 x 1, aansluiting van 4 segmenten mogelijk |
|  | B-TL70-Q8 | 3092227  | TL70 basismodule, zwart, connector, 8-polig, M12 x 1, aansluiting van 6 segmenten mogelijk |