


CMBSD8241-0/PG9
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, haaks



Technische gegevens


Type	CMBSD8241-0/PG9
Identnr.	6604239
Connector A	Connector, M12 × 1, Haaks, D-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	PA, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm²
Aansluittype	schroef-/klimaansluiting
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	Ethernet
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken



- Voor gebruik in Ethernet-toepassingen
- Afscherming via irisveer
- D-codering
- Metalen behuizing
- schroef-/klimaansluiting
- 4-polig
- PG9 schroefdraad
- kabeldiameter 6.0 ... 8.0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Instructie

Instructie

- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.