


Cable-PDP-52-100M

Stroomtoevoerkabel/PUR – per meter




Kenmerken



- Voedingskabel: 5 x 1,5 mm²
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: grijs
- Manteldiameter: 8,5 mm
- Geschikt voor sleepkettingen
- Oliebestendig en onontvlambaar
- Halogeenvrij
- kabellengte: 100 meter

Kabeldoorsnede



Technische gegevens

Type	Cable-PDP-52-100M
Identnr.	6604716
Kabeldiameter	Ø 8.5 mm +0.30
Kabellengte	100 m
Kabelmantel	PUR, Grijs
Afscherming	nee
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	5 x 1.5 mm ²
Draadopbouw	40 x 0.15 mm
Aderdoorsnede	1.5 mm ²
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	240 V
Testspanning	2000 V
Stroombelastbaarheid	5.3 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+90 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	0...+90 °C
Bruikbaar voor sleepleidingen	ja
Halogeenvrij	ja
Oliebestendigheid	ja
Onontvlambaar	ja