


VAS22-A-FS5.31/TS3553


Ventielconnector, bouwvorm A – adapter ventielstekker - M12x1 stekker



Kenmerken

- 2-polig + PE overbrugd
- bouwvorm volgens norm DIN EN 175301-803
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67 en IP69K
- zonder beveiligingsschakeling
- zonder LED
- TS3553: ventielstekker met roestvaststalen schroef M3x28, V4A

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	VAS22-A-FS5.31/TS3553
Identnr.	6606688
Connector A	Adapter, Bouwvorm A, M12 x 1-aansluitstekker
Aantal polen	2+PE, PE overbrugd
Contacten	Metaal, CuSn, Verzilverd
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart/doorschijnend
Beschermcomponent	zonder beveiligingsschakeling
Dichtingsring	Kunststof, TPU
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68, (gemonteerd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C
Bevestigingsschroef	Messing, CuZn, vernikkeld

schakelplan

