


FKV48-0.3M/14.5/C1117

PROFIBUS-PA flensaansluiting – Inbouwflens



Kenmerken





- Ausführung: Kupplung M12
- 1/2-14 NPT schroefdraad
- flensbehuizing uit roestvaststaal
- 4-polig, draadlengte 0.3 m
- Voor gebruik in PROFIBUS-PA-toepassingen

Titel aansluitschema

pinconfiguratie

aansluiting PROFIBUS-PA



Technische gegevens

Type	FKV48-0.3M/14.5/C1117
Identnr.	6611025
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Rech, A-gedeerd
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Flensbehuizing	roestvast staal, 1.4401 (AISI 316)
Montagetype	frontmontage
Schroefdraad	1/2"-14 NPT
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP68, (geschroefd)
Netwerkprotocol	PROFIBUS-PA
Kabellengte	0.3 m, (Tolerantie: +50 mm)
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	4 x 0.8 mm ²
Aderkleuren	BU, BN, GY, GNYE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40...+105 °C

Technische gegevens

in bewogen toestand

-40...+105 °C
