


TB-4M12-4-CS12T

Passieve actuator / Sensor-verdeler M12 x 1 – 4-voudig, met M23-connector voor de voeding



Kenmerken




- Behuizingsmateriaal: nylon
- Kleur behuizing: zwart
- Beschermingsklasse IP67
- RoHS-conform
- Conform CE
- I/O-steekplaats (aantal polen): 3-polig + PE

Contactconfiguratie

I/O-connector





flensstekker M23 x 1



Technische gegevens

Type	TB-4M12-4-CS12T
Identnr.	6611900
I/O-verdeler	4, met M23-aansluitstekker
Behuizing	kunststof, PA, zwart
I/O-steekplaats	M12 x 1
Aantal polen	3+PE
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Groepsaansluiting	M23
Connector B	Flensconnector, M23 x 1
Aantal polen	12
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PBT, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30 V
Stroombelastbaarheid	2 A per signaalcontact, totale stroom 9 A
Isolatieweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 m\Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+85 °C

schakelplan



Configuraties

Steek-plaats/pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4
M23 flens	1	2	3	4
Kabel	WH	GN	YE	GY

Voeding C1-C4	24V	0V	PE
M23 flens	11	9 + 10	12
Kabel	BN	BU	GNYE

Levering omvat

Artikel	Hoeveelheid	Beschrijving
Verdeler	1	Passieve actuator-/sensorverdeler
VS-M12-BK	2	afsluitstop voor M12-contrastekkers
KS9/20	5	beschriftingslabels

Toebehoren

Ident.-nr.	Omschrijving	Beschrijving
6900197	CK12-0	Confectioneerbare M23-contraconnector, 12-polig, recht
6931889	CS12-0	Confectioneerbare M23-connector, 12-polig, recht
6931780	CKCM12-11-5/S90	Aansluitkabel, M23-contraconnector, recht, 12-polig, 5m *
6931781	CKCM12-11-10/S90	Aansluitkabel, M23-contraconnector, recht, 12-polig, 10m *
6931885	CKCWM12-11-5/S90	Aansluitkabel, M23-contraconnector, haaks, 12-polig, 5m *
6931886	CKCWM12-11-10/S90	Aansluitkabel, M23-contraconnector, haaks, 12-polig, 10m *
6931782	CSCM-CK-CM12-11-5/S90	Kabelaansluiting, M23-connector, recht op M23-contraconnector, recht, 12-polig, 5m *
6931783	CSCM-CK-CM12-11-10/S90	Kabelaansluiting, M23-connector, recht op M23-contraconnector, recht, 12-polig, 10m *
6931887	CSCM-CK-CWM12-11-5/S90	Kabelaansluiting, M23-connector, recht op M23-contraconnector, haaks, 12-polig, 5m *
6931888	CSCM-CK-CWM12-11-10/S90	Kabelaansluiting, M23-connector, recht op M23-contraconnector, haaks, 12-polig, 10m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	actuator-/sensorkabel, M12-contraconnector op M12-connector, recht, 5-polig, 2m *
6936055	VS-M12-BK	afsluitstop voor M12-contrastekkers
8015002	KS9/20	beschriftingslabels

* Andere lengten op aanvraag