


TB-4M12-5P3-2/TXL

Passieve actuator / Sensor-verdeler M12 x 1 – 4-voudig, met vast aangesloten leiding



Technische gegevens

Type	TB-4M12-5P3-2/TXL
Identnr.	6611913
I/O-verdeler	4, met vast aangesloten leiding
Behuizing	kunststof, PA, zwart
Display operating voltage	LED, groen
Display switching state	LED, geel
Schakelfunctie	PNP
I/O-steekplaats	M12 x 1
Aantal polen	4+PE
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Groepsaansluiting	Kabel
Kabeldiameter	Ø 8.38 mm
Kabellengte	2 m
Kabelmantel	PUR, Zwart
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	8 x 0.32 mm ²
Aderdoorsnede	3x 0.82 mm ²
Aderkleuren	GY, RD/BU, GN, GY/PK, WH/GN, BN/GN, WH, YE
Aderkleuren	BN, BU, GNYE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30 V
Stroombelastbaarheid	2 A per signaalcontact, totale stroom 9 A

Kenmerken




- Behuizingsmateriaal: nylon
- Kleur behuizing: zwart
- Beschermingsklasse IP67
- RoHS-conform
- Conform CE
- LED (PNP-schakeling)
- I/O-steekplaats (aantal polen): 4-polig + PE

Contactconfiguratie

I/O-connector




schakelplan



Technische gegevens

Isolatiweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	$\geq 5 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 15 \times \varnothing$
in rusttoestand	$-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$



Configuraties

Steek-plaats/pin	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
M23 flens	7	15	4	5	8	16	14	3
Kabel	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY

Voeding C1-C4	24V	0V	PE
M23 flens	19	6	12
Kabel	BN	BU	GNYE

Levering omvat

Artikel	Hoeveelheid	Beschrijving
Verdeler	1	Passieve actuator-/sensorverdeler
VS-M12-BK	2	afsluitstop voor M12-contrastekkers
KS9/20	5	beschriftingslabels

Toebehoren

Ident.-nr.	Omschrijving	Beschrijving
6900196	CK19-0	Confectioneerbare M23-contrastconnector, 19-polig, recht
6930225	CS19-0	Confectioneerbare M23-connector, 19-polig, recht
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	actuator-/sensorkabel, M12-contrastconnector op M12-connector, recht, 5-polig, 2m *
6936055	VS-M12-BK	afsluitstop voor M12-contrastekkers
8015002	KS9/20	beschriftingslabels

* Andere lengten op aanvraag