


WKC4.4T-30/TEL

Actuator- en sensorkabel / PVC – Aansluitkabel



Technische gegevens


| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type | WKC4.4T-30/TEL |
| Identnr. | 6626508 |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 4 |
| Contacten | Messing, CuZn, Verguld |
| Contactdrager | Kunststof, TPU, Zwart |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Dichtingsring | Kunststof, FPM/FKM |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Beschermingsklasse | IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toestand |
| Kabel | |
| Kabeldiameter | Ø 4.6 mm ±0.20 |
| Kabellengte | 30 m |
| Kabelmantel | PVC, Zwart |
| Aderisolatie | PVC |
| Aderdoorsnede | 4 x 0.34 mm ² |
| Draadopbouw | 42 x 0.1 mm |
| Aderkleuren | BN, WH, BU, BK |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C | |
| Nominale spanning | 250 V |
| Testspanning | 2000 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Isolati weerstand | > 30.5 MΩ/km |
| Elektrische weerstand | Max. 57 Ω/km |

Kenmerken




- M12-contraconnector, haaks, 4-polig
- Mantelmateriaal: PVC
- Mantelkleur zwart
- Chemicaliën- en oliebestendig
- Onontvlambaar
- Zuren- en logenbestendig
- Microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- kabellengte: 30 meter

Kabeldoorsnede



Contactconfiguratie




Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen


| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Buigradius (vaste installatie) | $\geq 5 \times \varnothing$ |
| Buigradius (flexibele inzet) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| in rusttoestand | -40...+105 °C |
| in bewegen toestand | -5...+80 °C |
| Certificaten | cULus |

schakelplan




Toebehoren

HAS8141-0 6905406




Confectioneerbare connector, M12 x 1, recht, 4-polig, snij-/klemaansluiting, kabeldiameter 4.0 tot 5.1 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.34 mm², kunststoffen behuizing, metalen montageoer

HAS8241-0 6905400




Confectioneerbare connector, M12 x 1, haaks, 4-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 4.0 tot 5.1 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.34 mm², kunststoffen behuizing, metalen montageoer

BS8141-0 69010




Confectioneerbare connector, M12 x 1, recht, 4-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 4,0 tot 6,0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0,14 tot 0,75 mm², kunststof behuizing, metalen montageoer

BS8241-0 69011




Confectioneerbare connector, M12 x 1, haaks, 4-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 4,0 tot 6,0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0,14 tot 0,75 mm², kunststof behuizing, metalen montageoer

FW-ERSPM0426-SA-P-0408 100002048




Confectioneerbare connector, M12 x 1, recht, 4-polig, push-in-aansluiting, kabeldiameter 4,0 tot 8,0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0,14 tot 0,75 mm², kunststof behuizing, metalen wartelmoer

FW-ERSPM0416-SA-S-0408 100002288



Confectioneerbare connector, M12 x 1, recht, 4-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 4.0 tot 8.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0:25 tot 1.5 mm², kunststoffen behuizing, metalen montageoer

FW-EWSPM0416-SA-S-0408 100002290



Confectioneerbare connector, M12 x 1, haaks, 4-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 4.0 tot 8.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.25 tot 1.5 mm², kunststoffen behuizing, metalen montageoer

TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206

markeringsplaatjes voor TEL- en
TXL-leidingen, lengte plaatje: 18
mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal:
polycarbonaat (PC), kleur: wit,
halogeenvrij en vlamwerend



Toebehoren

| Afmetingen | Type | Identnr. | |
|------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket |

