



# AD-FKM4-FSM4 Adapters




## Kenmerken

- M12-contraconnector – M12-connector, 3-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP67

## Contactconfiguratie



## schakelplan



## Technische gegevens

Type	AD-FKM4-FSM4
Identnr.	6633869
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	3
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Connector B	Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	3
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
<b>Elektrische eigenschappen bij +20 °C</b>	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A

## Technische gegevens

### Mechanische en chemische eigenschappen

in rusttoestand	-30...+80 °C
-----------------	--------------

---