


Compact veldbusstation voor AS-interface


4 ingangen

FAS4-S0400




- busaansluiting van AS-interface vlakband-kabel of M12 x 1 connector
- aansluiting van de veldapparaten via M12 x 1 connector
- AS-i specificatie V2.1
- kortsluitdiagnose
- vergoten behuizing
- beschermingsgraad IP67
- adresbereik 1...31 A/B
- 4 ingangen 3-draads PNP
- 24 VDC

Veldbus



ingang M12 x 1

3-wire pnp sensor



Type	FAS4-S0400
Identnr.	6821321
Aantal kanalen	4
Bedrijfs-/lastspanning	18...31 VDC (AS-i)
Intern stroomverbruik	< 20 mA plus I/O-voeding
Ingangen	
Kanalen aantal	4
Signaalstroom Low Level	< 2 mA bij 24VDC
Signaalstroom High Level	3...3.4 mA bij 24VDC
Ingangsvertraging	2,5 ms
max. ingangsstroom	totaal: 200 mA
Adresbereik veldbus	1...31 A/B
Adressering veldbus	AS-i adresseertool
LED's bus	I/O: groen = aan AS-i: groen = OK . rood/groen = fout
Afmetingen (B x L x D)	60 x 124.7 x 28 mm
Behuizingsmateriaal	glasvezelversterkte polyamide (PA6-GF30)
Montage	4 bevestigingsgaten Ø 5,4 mm
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67