


Compact veldbusstation voor AS-interface


4 ingangen, 3 uitgangen

FAS4-CSG43



- busaansluiting van AS-interface vlakbandkabel of M12 x 1 connector
- aansluiting van de veldapparaten via M12 x 1 connector
- AS-i specificatie V2.1
- kortsluitdiagnose
- vergoten behuizing
- beschermingsgraad IP67
- adresbereik 1...31 A/B
- 4 ingangen PNP
- 3 uitgangen PNP
- 24 VDC

Veldbus



Type	FAS4-CSG43
Identnr.	6821322
Bedrijfs-/lastspanning	18...31 (AS-i) VDC
Intern stroomverbruik	< 20 mA plus I/O-voeding

Ingangen	
Kanalen aantal	4
Signaalstroom Low Level	< 2 mA bij 24VDC
Signaalstroom High Level	3...3.4 mA bij 24VDC
Ingangsvertraging	2.5 ms
max. ingangsstroom	totaal: 400 mA

Uitgangen	
Kanalen aantal	3
Uitgangsstroom per kanaal	200 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja

Adresbereik veldbus	1...31 A/B
Adressering veldbus	AS-i adresseertool

LED's bus	I/O: groen = aan . rood = kortsluiting (uitgangen) AS-i: groen = OK . rood/groen = fout
-----------	--

Afmetingen (B x L x D)	60 x 124.7 x 28 mm
Behuizingsmateriaal	glasvezelversterkte polyamide (PA6-GF30)
Montage	4 bevestigingsgaten Ø 5,4 mm
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67

in-/uitgang M12 x 1

3-wire pnp sensor
DC actuator

