


Compact veldbusstation voor AS-interface

4 ingangen, 4 uitgangen


FAS4-CSG44-A



- busaansluiting van AS-interface vlakbandkabel of M12 x 1 connector
- aansluiting van de veldapparaten via M12 x 1 connector
- AS-i specificatie V2.1
- kortsluitdiagnose
- vergoten behuizing
- beschermingsgraad IP67
- adresbereik 1...31
- 4 ingangen PNP
- 4 uitgangen PNP
- 24 VDC
- extra voeding voor de uitgangen


Type	FAS4-CSG44-A
Identnr.	6821325
Aantal kanalen	4/4
Bedrijfs-/lastspanning	18...31 (AS-i) VDC
Intern stroomverbruik	< 20 mA plus I/O-voeding
Ingangen	
Kanalen aantal	4
Signaalstroom Low Level	< 2 mA bij 24VDC
Signaalstroom High Level	3...3.4 mA bij 24VDC
Ingangsvertraging	2.5 ms
max. ingangsstroom	totaal: 700 mA
Uitgangen	
Kanalen aantal	4
Uitgangsstroom per kanaal	700 mA (Aux)
Kortsluitbeveiliging	Ja
Adresbereik veldbus	1...31
Adressering veldbus	AS-i adresseertool
LED's bus	
	I/O: groen = aan . rood = kortsluiting (uitgangen) AS-i: groen = OK . rood/groen = fout
Afmetingen (B x L x D)	60 x 124.7 x 28 mm
Behuizingsmateriaal	glasvezelversterkte polyamide (PA6-GF30)
Montage	4 bevestigingsgaten Ø 5,4 mm
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67

Veldbus



in-/uitgang M12 x 1

3-wire pnp sensor
DC actuator



Spanningsvoeding

