


# Compact veldbusstation voor AS-interface

## 2 ingangen, 2 uitgangen

### FAS4-S0202G-A



- busaansluiting van AS-interface vlakbandkabel of M12 x 1 connector
- aansluiting van de veldapparaten via M12 x 1 connector
- AS-i specificatie V2.1
- kortsluitdiagnose
- vergoten behuizing
- beschermingsgraad IP67
- adresbereik 1...31 A/B
- 2 ingangen PNP
- 2 uitgangen PNP
- 24 VDC
- extra voeding uitgangen

Type	FAS4-S0202G-A
Identnr.	6821327

Aantal kanalen	2/2
Bedrijfs-/lastspanning	18...31 (AS-i) VDC
Intern stroomverbruik	< 20 mA plus I/O-voeding

<b>Ingangen</b>	
Kanalen aantal	2
Signaalstroom Low Level	< 2 mA bij 24VDC
Signaalstroom High Level	3...3.4 mA bij 24VDC
Ingangsvertraging	2.5 ms
max. ingangsstroom	totaal: 200 mA

<b>Uitgangen</b>	
Kanalen aantal	2
Uitgangsstroom per kanaal	700 mA (Aux)
Kortsluitbeveiliging	Ja

Adresbereik veldbus	1...31 A/B
Adressering veldbus	AS-i adresseertool

LED's bus	I/O: groen = aan . rood = kortsluiting (uitgangen) AS-i: groen = OK . rood/groen = fout
-----------	--


Afmetingen (B x L x D)	60 x 124.7 x 28 mm
Behuizingsmateriaal	glasvezelversterkte polyamide (PA6-GF30)
Montage	4 bevestigingsgaten Ø 5,4 mm
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67

#### Veldbus




#### ingang M12 x 1

3-wire pnp sensor



#### uitgang M12 x 1

DC actuator



#### Spanningsvoeding

