


# piconet Stand-alone-module voor CANopen

## 2-kanalige pulsduurmodulatie


### SCOB-0002D-0002




- pulsduurmodulatie
- 2-kanalig
- 2,5 A per kanaal
- configuratie-interface
- Parametereerbare functies
- ondersteund via I/O-ASSISTANT 2
- directe veldbusaansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- schok- en vibratiebestendig
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67

Type	SCOB-0002D-0002
Identnr.	6824122
Aantal kanalen	2
Bedrijfs-/lastspanning	20...29 VDC
Bedrijfsstroom	≤ 25 mA
Transmissiesnelheid veldbus	10 Kbit/s...1 Mbit/s
Adressering veldbus	0 tot 99
Service-interface	parametring via I/O-ASSISTANT
Potentiaalscheiding	veldbus voor bedrijfsspanning
V/R-uitgang	0,5 A, kortsluitvast
Uitgangsstroom per kanaal	2.5
Belastingstype	ohmsch, inductief
Basisfrequentie	1 Hz...10 kHz (default 250 Hz)
Schakelverhouding	0...100 % (t ON > 750 ns, t OFF > 500 ns)
Resolutie	10 Bit
Vrijloopdiode	aan de uitgangen
Afmetingen (B x L x D)	30 x 175 x 26.5 mm
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6
Schoktest	volgens EN 60068-2-27
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Beschermingsgraad	IP67
Certificaten	CE, cULus

#### veldbus M12 x 1



#### uitgang M12 x 1



#### spanningsvoeding M8 x 1

