


piconet Stand-alone-module voor CANopen


8 digitale uitgangen 2 A (in totaal 4 A)

SCOB-0008D-0002




- configuratie-interface
- Parametreerbare functies
- ondersteund via I/O-ASSISTANT 2
- directe veldbusaansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- schok- en vibratiebestendig
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67


veldbus M12 x 1



uitgang M8 x 1



spanningsvoeding M8 x 1



Type	SCOB-0008D-0002
Identnr.	6824124
Aantal kanalen	8
Bedrijfs-/lastspanning	20...29 VDC
Transmissiesnelheid veldbus	10 Kbit/s...1 Mbit/s
Adressering veldbus	0 tot 99
Service-interface	parametrering via I/O-ASSISTANT
Potentiaalscheiding	veldbus voor bedrijfsspanning
Kanalenaantal	8 digitale uitgangen volgens EN 61131-2
Uitgangsspanning	20...29 VDC uit lastspanning
Uitgangsstroom per kanaal	2 A (Σ 4 A), kortsluitvast
Belastingstype	ohmsch, inductief, lampbelasting
Schakelfrequentie	\leq 500 Hz
Gelijktijdigheidsfactor	0.25
Afmetingen (B x L x D)	30 x 175 x 26.5 mm
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6
Schoktest	volgens EN 60068-2-27
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Beschermingsgraad	IP67
Certificaten	CE, cULus