

piconet Stand-alone-module voor CANopen


4 analoge uitgangen 0...20 mA

SCOB-04A-0009




- 4 analoge uitgangen 0(4)...20 mA
- configuratie-interface
- Parametreerbare functies
- ondersteund via I/O-ASSISTANT 2
- directe veldbusaansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- schok- en vibratiebestendig
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67


veldbus M12 x 1




uitgang M12 x 1



aansluitvariante - uitgangen



spanningsvoeding M8 x 1



Type	SCOB-04A-0009
Identnr.	6824146
Aantal kanalen	4
Bedrijfs-/lastspanning	20...29 VDC
Bedrijfsstroom	≤ 40 mA
Transmissiesnelheid veldbus	10 Kbit/s...1 Mbit/s
Adressering veldbus	0 tot 99
Service-interface	parametring via I/O-ASSISTANT
Potentiaalscheiding	veldbus voor bedrijfsspanning
Kanalenaantal	4 analoge uitgangen 20 mA
Belastingsweerstand	< 500 Ω
Potentiaalscheiding	kanalen voor bedrijfsspanning
Conversietijd	< 3,5 ms
Relatieve meetfout	< ± 0,3 % van meetbereikeinde
Actuatorvoeding	uit lastspanning
Afmetingen (B x L x D)	30 x 175 x 26.5 mm
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6
Schoktest	volgens EN 60068-2-27
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Beschermingsgraad	IP67
Certificaten	CE, cULus