



piconet Stand-alone-module voor CANopen 1-kanalige incrementeel-encoder-interface SCOB-10S-0001




- Incrementeel encoder-interface
- 1-kanalig
- configuratie-interface
- Parametereerbare functies
- ondersteund via I/O-ASSISTANT 2
- directe veldbusaansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- schok- en vibratiebestendig
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67

Type	SCOB-10S-0001
Identnr.	6824153
Aantal kanalen	1
Bedrijfs-/lastspanning	20...29 VDC
Bedrijfsstroom	≤ 55 mA
Transmissiesnelheid veldbus	10 Kbit/s...1 Mbit/s
Adressering veldbus	0 tot 99
Service-interface	parametring via I/O-ASSISTANT
Potentiaalscheiding	veldbus voor bedrijfsspanning
Grensfrequentie analoog	1 MHz Hz
Kwadratuurdecoder	enkelvoudige, tweevoudige, viervoudige evaluatie
Teller	16 Bit binair
Actuatorvoeding	5 VDC
Nulimpuls-latch	16 Bit
Commando's	lezen, instellen, activeren
Afmetingen (B x L x D)	30 x 175 x 26.5 mm
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6
Schoktest	volgens EN 60068-2-27
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Beschermingsgraad	IP67
Certificaten	CE, cULus


veldbus M12 x 1




gate-/latch-ingang - M12 x 1



encoder - M23 x 1



spanningsvoeding M8 x 1



$$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 \text{ A}$$