




busafsluitweerstand PDP-TRA



- Afsluitweerstand voor PROFIBUS-DP-toepassingen
- 5-polig, omgekeerd gecodeerd, actief
- M12 × 1-connector op 7/8"-connector
- 7/8"-connector voor spanningsvoeding
- Beschermingsklasse: IP67 (geschroefd)
- Temperatuur: -40...+75 °C
- Opgelet: Dit is een actieve afsluitweerstand. Actieve afsluitwestanden zijn stabiel en verbeteren waarschijnlijk de prestaties als er hogere baudrates worden gebruikt.



Type	PDP-TRA
Identnr.	6825346
Connector A	Connector, Rech
Contactdrager	Kunststof, PUR, Zwart
Greep	Kunststof, PUR
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40...+75 °C

LED-status module

LED-weergave	Kleur	Status	Beschrijving
LED voor netwerkstatus	Groen	Aan	Established Connection
		Knipperend	Ready for Connection
	Geel	Knipperend	autobaud/125k/250k/500k
	Rood	Aan	Connection not Possible