



Compacte schakelvoeding in IP67
24 VDC uitgangsspanning - 2 A uitgangsstroom
PSU67-11-2420/M



Type	PSU67-11-2420/M
Identnr.	6884140
Nominale spanning	Breed spanningsbereik
Bedrijfsspanning	100...240 VAC
Frequentie	50...60 Hz
Bedrijfsspanning U _B	100...300 VDC
Externe zekering	B10A, C10A
Netuitvaloverbrugging	Ui: 100...240 VAC : 50ms
Nominale spanning uitgang	24 V
Nominale stroom	2 A
Overbelastingsbeveiliging	105...130%
Parallel bedrijf	neen
Restrimpelspanning	240 mV
Kortsluitgedrag	Stroombegrenzing
Certificaat	CE-conform UL-gecertificeerd Conform RoHS IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (elektrische veiligheid) EN 61000-6-2 (storingsbestendigheid) EN 61000-6-3 (storingsemisatie) EN 61000-3-2 (harmonisch)
Bedrijfsspanning	Groen
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-25...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Derating	2 %/K vanaf 50 °C
Afmetingen	85 x 172 x 35 mm
Gewicht	833 g
Materiaal behuizing	Glasvezelversterkt polyamide, PA66-GF25
Elektrische aansluiting	Connector
MTTF	87 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

- breed temperatuurbereik
- LED toestandswaargave

ingangconfiguratie 7/8"



uitgangconfiguratie 7/8"

