


6ES7972-0BA12-0XA0

Confectioneerbare connector – Sub-D-connector


Connector, haaks



Kenmerken

- Voor gebruik in PROFIBUS DP-toepassingen
- Tot 12 Mbps
- Activeerbare afsluitweerstand
- 90° kabeluitgang
- Afschermbaar
- Kunststof behuizing
- schroef-/klemaansluiting
- 9-polig
- kabeldiameter 6.0 ... 8.0 mm
- UL-certificaat
- Inzetbaar in explosiegevaarlijk bereik van zone 2

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	6ES7972-0BA12-0XA0
Identnr.	6890934
Connector A	Connector, SUB-D, Haaks
Aantal polen	9
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Wit
Greep	Kunststof, Grijs
Externe diameter van de leiding	6...8 mm
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Vervuilingsgraad	1
Beschermingsklasse	IP20
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP
Afscherming	Ja
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24 V
Stroombelastbaarheid	2 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+60 °C
Certificaten	UL CE