


Toebehoren Opbouwset BTS-DSU35-Z01



Opbouwset voor grotere draaiaandrijvingen:
 \varnothing schijf en veerring: max. 65 mm
 Gatencfguratie op flensvlak: 30 x 80 mm
 (30 x 130 mm)
 Aansluitas (astap) hoogte: 20 mm / \varnothing : max.
 30 mm
 Meegeleverd:
 1 afstandsplaat 10 mm
 1 afstandsring 10 mm
 Voor de montage van de afstandsplaat:
 2 cilinderkopschroeven M5 x 22 [DIN 912-A2]
 2 veerringen A5 [DIN 137-A2]
 Voor de montage van de puck met afstands-
 ring:
 1 schroef met verzonken kop M6 x 36 [DIN
 7991-A2])

Type	BTS-DSU35-Z01
Identnr.	6900229
Bouwvorm	toebehoren voor dubbelsensor, Ni4-DSU35...
Materiaal behuizing	Kunststof, POM

Algemene beschrijving

Dubbelsensoren zijn speciaal ontworpen voor de positiecontrole op kleppen en combineren de bedrijfszekerheid van contactloze inductieve sensoren met de flexibiliteit van een opbouwbehuizing. Een uitgebreid programma aan praktijkgerichte toebehoren zorgt voor een optimale aanpassing aan uw installaties.

