


Toebehoren Opbouwset BTS-DSU35-Z02



Opbouwset voor grotere draaiaandrijvingen:
 \varnothing schijf en veerring: max. 65 mm
 Gatenc configuratie op flensvlak: 30 x 80 mm
 (30 x 130 mm)
 Aansluitas (astap) hoogte: 20 mm / \varnothing : max.
 40 mm

Meegeleverd:

1 afstandsplaat 20 mm (POM)

1 afstandsring 20 mm (PP-GF30)

Voor de montage van de afstandsplaat:

2 cilinderkopschroeven M5 x 35 [DIN 912-A2]

2 veerringen A5 [DIN 137-A2]

Voor de montage van de puck met afstands-
 ring:

1 schroef met verzonken kop M6 x 45 [DIN
 7991-A2]

De afstandsring beschikt aan de bovenzijde
 over een kruisvormige 4x4 mm sleuf en maakt
 dus een 90° gedraaide opbouw van het bedie-
 ningselement mogelijk bijv. voor dwars opge-
 bouwde aandrijvingen.

Type	BTS-DSU35-Z02
Identnr.	6900230
Bouwvorm	toebehoren voor dubbelsensor, Ni4-DSU35...
Materiaal behuizing	Kunststof, PP-GF30

Algemene beschrijving

Dubbelsensoren zijn speciaal ontworpen voor
 de positiecontrole op kleppen en combineren
 de bedrijfszekerheid van contactloze induc-
 tieve sensoren met de flexibiliteit van een op-
 bouwbehuizing. Een uitgebreid programma
 aan praktijkgerichte toebehoren zorgt voor
 een optimale aanpassing aan uw installaties.

