


Confectioneerbare connector

Contraconnector, recht

B23171-8.5



- Met krimpcontacten (contacten niet meegeleverd; te bestellen onder nummer 6900272)
- 7-polig

| | |
|---|--------------------------------------|
| Type | B23171-8.5 |
| Identnr. | 6900270 |
| Connector A | Contraconnector, M23 × 1, Recht |
| Aantal polen | 7 |
| Contactdrager | Kunststof, PA |
| Greep | Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld |
| Aansluittype | crimp-aansluiting |
| Mechanische levensduur | > 50 Steekcycli |
| Beschermingsklasse | IP67, (geschroefd) |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C | |
| Isolatieweerstand | ≥ 10 ⁸ Ω |
| Mechanische en chemische eigenschappen | |
| in rusttoestand | -40...+85°C |

Toebehoren

| Type | Ident no. | | Afmetingen |
|----------|-----------|--|------------|
| B23-0001 | 6900272 | Krimpcontact bus (niet voorijlend) voor M23-connector BS23171-8.5 (6900273) en BS23271-8.5 (6900274); aansluitdiameter: 1,5 - 2,5 mm ² | |