


Confectioneerbare connector

Connector, recht

BS23171-8.5



- Met krimpcontacten (contacten niet meegeleverd; te bestellen onder nummer 6900275; contacten voor PE 6900276)
- 7-polig

Type	BS23171-8.5
Identnr.	6900273
Connector A	Connector, M23 × 1, Recht
Aantal polen	7
Contactdrager	Kunststof, PA
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld
Aansluittype	crimp-aansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40...+85°C

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
BS23-0002	6900276	Krimpcontact pen (voorijlend, als PE) voor M23-connector BS23171-8.5 (6900273) en BS23271-8.5 (6900274); aansluitdiameter: 1,5 - 2,5 mm ²	
BS23-0001	6900275	Krimpcontact pen (niet voorijlend) voor M23-connector BS23171-8.5 (6900273) en BS23271-8.5 (6900274); aansluitdiameter: 1,5 - 2,5 mm ²	