


Toebehoren Bedieningsset (puck) BTS-DSU35-EU2



- Eindpositie ongedempt
- 2 knoppen
- Voor rechts- en linksdraaiende aandrijvingen
- Met 90° verstelbare optische displays
- Gatencfguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Aansluitas (astap) hoogte: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm
- Maximale glijringdiameter: 34 mm

Algemene beschrijving

Dubbelsensoren zijn speciaal ontworpen voor de positiecontrole op kleppen en combineren de bedrijfszekerheid van contactloze inductieve sensoren met de flexibiliteit van een opbouwbehuizing. Een uitgebreid programma aan praktijkgerichte toebehoren zorgt voor een optimale aanpassing aan uw installaties.

Type	BTS-DSU35-EU2
Identnr.	6900455
Bouwvorm	toebehoren voor dubbelsensor, Ni4-DSU35...
Materiaal behuizing	metaal, AL, Hart-geanodiseerd
Aandraaimoment	≤ 1.5 Nm
Meegeleverd	2 st. Cilinderschroef hexagonaal M5x12, 2 st. Veerplaatje D5, 1 st. Verzonken kopschroef M6x25

