


Montagetoeberehen Bedieningsset (puck) BTS-DSU35-EBE1-2



- Eindpositie gedempt
- Eindposities (open en dicht) 360° traploos instelbaar
- Met 90° verstelbare optische displays
- Gradenverdeling als instelhulp
- Gatencfguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Aansluitas (astap) hoogte: 20 mm / Ø: max. 30 mm

Algemene beschrijving

Dubbelsensoren zijn speciaal ontworpen voor de positiecontrole op kleppen en combineren de bedrijfszekerheid van contactloze inductieve sensoren met de flexibiliteit van een opbouwbehuizing. Een uitgebreid programma aan praktijkgerichte toebehoren zorgt voor een optimale aanpassing aan uw installaties.

Type	BTS-DSU35-EBE1-2
Identnr.	6900497
Bouwvorm	toeberehen voor dubbelsensor, Ni4-DSU35...
Materiaal behuizing	Kunststof, PP-GF30
Aandraaimoment	≤ 1.5 Nm
Meegeleverd	2 st. Cilinderschroef hexagonaal M5x12, 2 st. Veerplaatje D5, 1 st. Verzonken kopschroef M6x25

