


BS5131-0
Confectioneerbare connector
Connector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht



Technische gegevens

Type	BS5131-0
Identnr.	6901010
Connector A	Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen	3
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA 66 (UL 94 HB), Zwart
Greep	Kunststof, PBT, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichting schroefdraad	kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	M11 × 0,75
Externe diameter van de leiding	3.5...5 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.25 mm²
Aansluittype	Soldeercontact
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken



- Metalen montagemoer
- Beschermingsklasse IP67
- Lötanschluss
- Zelfconfectioneerbare connector
- Mechanische aansluiting M8 / Ø 8 mm
- Rechte bouwvorm
- 3-polig
- Metr. schroefdraad M11 x 0,75
- Kabeldiameter 3,5 ... 5,0 mm

Contactconfiguratie

