


B5143-0

Confectioneerbare connector

Contraconnector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht




Kenmerken



- Metalen montagevoer
- Beschermingsklasse IP67
- Schraub-/Klemmanschluss
- 4-polig
- Metr. schroefdraad M11 x 0,75
- Kabeldiameter 3,5 ... 5,0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

| | |
|---|--------------------------------------|
| Type | B5143-0 |
| Identnr. | 6901031 |
| Connector A | Contraconnector, M8 × 1, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Contacten | Messing, CuZn, Verguld |
| Contactdrager | Kunststof, PA 66 (UL 94 HB), Zwart |
| Greep | Kunststof, PBT, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Dichtingsring | Neopreen |
| Dichting schroefdraad | kunststof, FPM/FKM |
| Schroefdraad | M11 × 0,75 |
| Externe diameter van de leiding | 3.5...5 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14...0.5 mm ² |
| Aansluittype | schroef-/klimaansluiting |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli |
| Beschermingsklasse | IP67, (geschroefd) |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C | |
| Nominale spanning | 30 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Elektrische weerstand | ≤ 3 mΩ |
| Mechanische en chemische eigenschappen | |
| in rusttoestand | -40...+85 °C |