


# Accessoires voor inductieve sensoren

## Activeringsset (puck)

### Voor dubbele sensoren DSU35

### BTS-DSU35-EBE3



- Eindpositie gedempt
- 6,2 mm breed rvs doel om toepassing-gerelateerde grotere toleranties in (bijv. door rubberdichtingen) te compenseren
- Eindposities (open en dicht) in stappen van 4° met 360° vrij instelbaar
- Met 90° verstelbare optische displays
- Gradenverdeling als instelhulp
- Gatencfguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Aansluitas (astap) hoogte: 20 mm / Ø: max. 30 mm
- Inclusief montageschroeven voor sensor en bedieningselement
- Maximale glijringdiameter: 34 mm

Type	BTS-DSU35-EBE3
Identnr.	6901070
Bouwworm	toebehoren voor dubbelsensor, Ni4-DSU35...
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS
Aandraaimoment	≤ 1.5 Nm
Meegeleverd	2x cilinderkopschroef M5x12 (DIN 912-A2) 2x veerring A5 (DIN 137A2) 1x schroef met verzonken kop M6x25 (DIN 7991-A2)

#### Algemene beschrijving

Dubbelsensoren zijn speciaal ontworpen voor de positiecontrole op kleppen en combineren de bedrijfszekerheid van contactloze inductieve sensoren met de flexibiliteit van een opbouwbehuizing. Een uitgebreid programma aan praktijkgerichte toebehoren zorgt voor een optimale aanpassing aan uw installaties.

