


B8251-0/PG9
Confectioneerbare connector
Contraconnector M12 × 1, haaks



Technische gegevens

Type	B8251-0/PG9
Identnr.	6904603
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	CuZn
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, Zwart
Wartelmoer/-bout	Kunststof, PA, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	DeviceNet CANopen
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	125 V
Elektrische weerstand	≤ 8 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C
Certificaten	UL

Kenmerken



- Voor gebruik in DeviceNet/CANopen-toepassingen en voor voeding
- A-codering
- Schroef-/klemmaansluiting
- 5-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0...8,0 mm

Contactconfiguratie

