


B8151-0/PG9
Confectioneerbare connector
Contraconnector M12 x 1, recht



Technische gegevens


Type	B8151-0/PG9
Identnr.	6904604
Connector A	Contraconnector, M12 x 1, Recht
Aantal polen	5
Contacten	CuZn, Bedekt met optalloy-laag
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	PA, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm²
Aansluittype	schroef-/klem aansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	DeviceNet CANopen
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	125 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 8 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C

Kenmerken




- Voor gebruik in DeviceNet/CANopen-toepassingen
- A-codering
- Schroef-/klem aansluiting
- 5-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0...8,0 mm

Contactconfiguratie



Titel aansluitschema 3

Aansluitconfiguratie RFID (S2500)



Technische gegevens

Certificaten

cULus erkend
