


BS8151-0

Toebehoren voor sensoren en actuatoren –

Confectioneerbare connector

M12 × 1 connector, recht



Technische gegevens


Type	BS8151-0
Identnr.	6904611
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	CuZn, Bedekt met optalloy-laag
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof
Dichting schroefdraad	kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	PG7
Externe diameter van de leiding	4...6 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm ²
Aansluittype	schroef-/klem aansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	125 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 8 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+85 °C

Kenmerken



- A-codering
- metalen montagemoer
- UL-certificaat
- schroef-/klem aansluiting
- A-codering
- 5-polig
- PG7 schroefdraad
- kabeldiameter 4.0 ... 6.0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Certificaten

CE
UKCA
