

BWS8151-12.5


Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, recht

Kenmerken



- schroef-/klemaansluiting
- Zelfconfectioneerbare contraconnector
- Elektrische aansluiting M12 × 1
- Rechte bouwvorm
- B-codering
- 5-polig
- PG13,5 schroefdraad
- Kabeldiameter 10,0...12,5 mm



Technische gegevens

Type	BWS8151-12.5
Identnr.	6904805
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	CuZn, Bedekt met optalloy-laag
Contactdrager	PA, Zwart
Greep	Kunststof, PBT(UL 94 V0), Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Externe diameter van de leiding	12.5 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	max. 0.75 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	125 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Elektrische weerstand	≤ 8 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	